



High-performance-fræser MFH mini, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Samlet længde $L_{i,alt}$	101 mm
Ø D_3	13 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	33 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,52 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	11,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------