

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 28/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221960 28/5
GTIN	
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Holdegevind M	M12
Ø D_3	21 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Skær-Ø D_c	28 mm
Antal skær Z	5
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	19,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	49 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,89 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	54 mm
Skaftudførelse	med gevind

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------