


High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M8
Ø D ₃	9 mm
Samlet længde L _{i alt}	25 mm
Antal skær Z	2
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Skær-Ø D _c	16 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α _{maks}	7,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	25 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	2,35 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	30 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------