



High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 22/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 22/4
GTIN	4960664741090
Artikelklasse	250

Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 22/4 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 4

Ø D₃: 15 mm

Maks. skæredybde a_{p maks}: 1 mm

Samlet længde L_{i alt}: 30 mm

Holdegevind M: M10

Cirkulær borefræsning Ø D_{min}: 37 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	22 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Antal skær Z	4
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Holdegevind M	M10
Samlet længde L _{i alt}	30 mm
Ø D ₃	15 mm
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α _{maks}	13,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,29 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	42 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------