



High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M10
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Samlet længde L _{i alt}	30 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Antal skær Z	4
Skær-Ø D _c	20 mm
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α _{maks}	11,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	33 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,52 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	38 mm
Skafatudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------