


Garant**Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953707 24
GTIN	4062406157128
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953707: 1 stk.

GARANT HEX-bit nr. 637125 str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

6-kantet skruebit fra GARANT nr. 637629 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 stk. af hver

GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 635025 str. 3/8: 1 stk.

GARANT forlænger nr. 635429 str. 75; 125: 1 stk. af hver

GARANT T-greb nr. 635729 str. 200: 1 stk.

GARANT kardanled nr. 636229 str. 3/8: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	8
Vægt	1,318 kg
Dybde	250 mm
Antal værktøjer	24
Dybde i G	10
Bredde	200 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 3 mm	637629 3
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 14 mm	637125 14
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635025 3/8
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 15 mm	637125 15
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 13 mm	637125 13
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 11 mm	637125 11
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637629 6
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 19 mm	637125 19
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 16 mm	637125 16

6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 8 mm	637125 8
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 9 mm	637125 9
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637629 4
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 10 mm	637125 10
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 12 mm	637125 12
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 7 mm	637125 7
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 17 mm	637125 17
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 18 mm	637125 18
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637629 7
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953707	952001 953707
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637629 5
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637629 10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637629 8