



Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953710 24
GTIN	4062406157159
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953710: 1 stk.

HOLEX sekskantet bit 637220 str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantet skruebit nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

HOLEX reverserbar skraldenøgle nr. 635090 str. 3/8: 1 stk.

HOLEX forlænger nr. 635420 str. 75; 125: 1 stk. af hver

HOLEX T-greb nr. 635720 str. 200: 1 stk.

HOLEX kardanled nr. 636220 str. 3/8: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Antal værktøjer	24
Dybde i G	10
Dybde	250 mm
Vægt	1,384 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 4 mm	637620 4
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 6 mm	637620 6
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 10 mm	637620 10
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637220 19
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 5 mm	637620 5
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 8 mm	637620 8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635420 125
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953710	952001 953710
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637220 13
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 9 mm	637220 9
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637220 15
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637220 12
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 7 mm	637220 7

T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637220 14
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637220 10
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637220 18
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637220 11
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 3 mm	637620 3
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637220 17
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637220 16
6-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637220 8