




## Skrueetrækker med slagkappe, Antal værktøjer: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953447 8
GTIN	2050002011823
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

#### Passer til:

**Nye GARANT-værkstedsvogne** med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

#### Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953447: 1 stk.

WERA skrueetrækker med slaghætte til ligekærv nr. 660300 str. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: 1 stk. af hver  
WERA skrueetrækker med slaghætte til Phillips nr. 668300 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver

### Teknisk beskrivelse

Bredde	200 mm
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Bredde i G	8
Antal værktøjer	8
Vægt	1,087 kg

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 10 mm	660300 10
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953447	952001 953447
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 7 mm	660300 7
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 2	668300 2
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 4,5 mm	660300 4,5
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 1	668300 1
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 3,5 mm	660300 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 5,5 mm	660300 5,5
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 3	668300 3