


**Garant****Dobbelte gaffelnøgler, sæt, Antal værktøjer: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955115 8
GTIN	4062406157920
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Indsats af hårdt skum, tom, nr. 952001 str. 955115: 1 stk.

GARANT dobbelt gaffelnøgler nr. 610600 str. 4x5; 6x7; 8x9 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19: 1 stk. af hver

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	383 mm
Dybde	115 mm
Udførelse	med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Shadowboard	115 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

**Tilbehør**

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610600 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610700 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610600 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610700 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610600 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610600 10X11
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955115	952001 955115
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610600 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 4X5 mm	610600 4X5
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610600 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610700 18X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610600 18X19