

Garant**Topnøglesortiment 1/2 tomme, Antal værktøjer: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953747 30
GTIN	4062406157234
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjsortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953747: 1 stk.

GARANT HEX-bit nr. 642325 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver

GARANT sekskantet skruebit nr. 643229 str. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.

GARANT forlænger nr. 641029 str. 75; 125; 250: 1 stk. af hver

GARANT T-greb nr. 641329 str. 295: 1 stk.

GARANT kardanled nr. 641629 str. 1/2: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Antal værktøjer	30

Antal værktøjer	30
Bredde i G	8
Dybde i G	20
Bredde	200 mm
Vægt	3,891 kg
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642325 19
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640025 1/2
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642325 13
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642325 11
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642325 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642325 22
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642325 12
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642325 17
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642325 18
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953747	952001 953747
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642325 14
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642325 21
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642325 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642325 27
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642325 15
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642325 30
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642325 16
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642325 24
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642325 32
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025

