

HOLEX**Digital skydelære ABS + tilbehørssæt, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412815 150
GTIN	4062406156497
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæt bestående af digital skydelære og tilbehørssæt.

- **Digital skydelære medabsolut mål, nulstilling ikke nødvendig. Stort, kontrastrigt digitaldisplay. Finslebne måleflader. Med robust metalhus.**
- **Tilbehørssæt til digitale skydelærere – muliggør måling af indstik, noter og boringsafstande.**

Leveringsomfang:

1× digital skydelære nr. 412821 str. 150.

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

1× tilbehørssæt nr. 412747 str. 3,5 **bestående af:**

2 par måleindsatsholdere, kort og lang.

3 par måleindsatser med måleskiver Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 par måleindsatser med målekonus Ø 9 mm, 60° og Ø 12 mm, 60°.

1 par måleindsatser med målecylinder Ø 1,5×9 mm.

1× fjedersystem til konstant målekraft.

1× vinkel nøgle.

1× dybdemålsbro 75 mm.

Inklusive stabil kunststofboks.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Aflæsning	0,0005 tommer

Kæbelængde	40 mm
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleflade	finslebet
Dybdemål tilgængeligt	ja
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Dybdemålsbro	412710
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilbehørssæt til digitale skydelærer maksimal kæbetykkelse 3,5 mm	412747 3,5
Digital skydelæreABS Måleområde 150 mm	412821 150

Skrue til dybdelæreholder

412236