

## Læringleværktøjssortiment, 43 dele til industrimekanikere Uden foldeæske, Antal værktøjer: 43



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680265 43
GTIN	2050002003576
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Leveringsomfang:

Magnetholder: 3 stk. nr. 085915 str. 20

**GARANT** skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

Anslagsvinkel: 1 stk. nr. 452600 str. 100×70

Præcisions-fjederpasser: 1 stk. nr. 457000 str. 150

Ridsenål lige: 1 stk. nr. 458500

Stållineal: 1 stk. nr. 461805 str. 300

**GARANT**-båndmål: 1 stk. nr. 462210 str. 2

**DICK** fladfil hugning 1: 1 stk. nr. 510100 af hver str. 150; 250

**DICK** fladfil hugning 3: 1 stk. nr. 510300 af hver str. 150; 250

**DICK** trekantfil hugning 1: 1 stk. nr. 511100 str. 250

**DICK** trekantfil hugning 3: 1 stk. nr. 511300 str. 200

**DICK** firkantfil hugning 1: 1 stk. nr. 512100 str. 250

**DICK** firkantfil hugning 3: 1 stk. nr. 512300 str. 150

**DICK** rundfil hugning 1: 1 stk. nr. 514100 str. 250

**DICK** rundfil hugning 3: 1 stk. nr. 514300 str. 200

Hårdtræs-fileskafter: 5 stk. nr. 519400 str. 100 og 5 stk. str. 120

Filebørste: 1 stk. nr. 576000 str. 115×40

**GARANT** ligekærsvkruestrækker: 1 stk. nr. 660030 str. 5,5

**PB Swiss Tools** fladmejsel: 1 stk. nr. 740900 str. 150

**PB Swiss Tools** dorn: 1 stk. nr. 745300 af hver str. 3; 6

**PB Swiss Tools** kørner: 1 stk. nr. 748900 str. 120  
**GARANT** smedehammer: 1 stk. nr. 750110 str. 500  
**RENNSTEIG** trekant-hulskraber: 1 stk. nr. 836010 str. 200  
**RENNSTEIG** fladskraber: 1 stk. nr. 837020 str. 250  
**GARANT** Skruestikkæber (par): 1 stk. nr. 967711 str. 125  
Håndbørster til filebænke: 1 stk. nr. 087553 str. 280  
**uvex**® komfort-beskyttelsesbrille, klar: 1 stk. nr. 096504 str. CLEAR  
Høreværn: 1 stk. nr. 097795 str. STEEL  
Læderarbejdshandsker (par): 1 stk. nr. 094055 str. 10

**Bemærk:**

**Leveres separat emballeret.**

**Teknisk beskrivelse**

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

**Tilbehør**

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660030 5,5
Fladskraber Klingelængde 250 mm	837020 250
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Rundfil Længde uden angel 250 mm	514100 250
Trekantskraber Klingelængde 200 mm	836010 200
Fladfil Længde uden angel 150 mm	510100 150
Fjeder-spidscirkel Længde L 150 mm	457000 150
Fladfil Længde uden angel 150 mm	510300 150
Dorn, specialkvalitet forkromet Spids-Ø 6 mm	745300 6
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g	750110 500
Håndkost til filebænk Poly-Kokos® Længde 280 mm	087553 280
Kørner, specialkvalitet, forkromet Hel længde 120/12 mm	748900 120/12
Beskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096804 CLEAR
Dorn, specialkvalitet forkromet Spids-Ø 3 mm	745300 3

Fladgribermagnet med indvendigt gevind Ø 20 mm	085915 20
Fladfil Længde uden angel 250 mm	510300 250
Båndmål med rude Båndlængde 2 m	462210 2
Fladfil Længde uden angel 250 mm	510100 250
Komfortbeskyttelsesbrille uvex pheos cx2 Glastoning CLEAR	096504 CLEAR
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 125 mm	967711 125
Lige ridsenål	458500
Firkantfil Længde uden angel 150 mm	512300 150
Nitrilhandsker, par Okselæder Handskestørrelse 10	094055 10
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Beskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096807 CLEAR
Trekantfil Længde uden angel 200 mm	511300 200
Rundfil Længde uden angel 200 mm	514300 200
Trekantfil Længde uden angel 250 mm	511100 250
Kørner, specialkvalitet, forkromet Hel længde 120/10 mm	748900 120/10
Firkantfil Længde uden angel 250 mm	512100 250
Filebørste Besætningslængde L3x-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Anslagsvinkel nøjagtighed 2 Vinkelbenlængde 100X70 mm	452600 100X70
Fladmejsel Hel længde 150 mm	740900 150
Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret med opdeling på bagsiden Samlet længde 300 mm	461805 300
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Høreværn Type STEEL	097795 STEEL
Høreværn Bilsom® Viking® Type	097763
Fjeder-spidscirkel Længde L 150 mm	457005 150