

**PRYOR****Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 – 9, Skrifthøjde: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085405 5
GTIN	5022044000278
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift;** dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Skafttykkelse	9,5
---------------	-----

Skrifthøjde	5 mm
Dybdebegrænsning	ja
Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/9	085411 5/9
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/0	085411 5/0
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/4	085411 5/4
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/1	085411 5/1
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/5	085411 5/5
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/8	085411 5/8
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/6	085411 5/6
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/3	085411 5/3
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/2	085411 5/2
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 5/7	085411 5/7
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP