



Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------|
| Bestillingsnummeret | 632385 1/4 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 630 |

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatses.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 119 mm

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|------------|
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Hel længde | 119 mm |
| Antal tænder | 72 |
| Arbejdsvinkel | 5 grader |
| Overflade | forkromet |

