

**SNMG 120408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spån Bryder	PH
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Type	CA515
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120408
Antal skift/skær	8

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning