

**CNMG 120404 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Spånbryder	WQ
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning