

**CNMG 190608, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 190608 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mmTilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Spånbryder	PH
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning