

**SNMG 150612, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 150612 CA515 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: CA515
Spånryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 10 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Spånryder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Type	CA515

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning