


CNMG 120408, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 480 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 480 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning