

**CNMG 120404 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WP

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 480 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 480 m/min
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbryder	WP
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning