

**SNMG 120408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 CA515 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 510 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning