

**SNMG 120408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 CA515 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PS
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA515

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning