

**TNMG 220404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

TNMG 220404 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4,5 mmTilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 435 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 4,5 mm
Spånbryder	PS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning