

**CNMM 120408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMM 120408 CA515 Type: CA515  
Spånbryder: PX  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,9 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Spånbryder	PX
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning