

**CNMG 160616, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 160616 CA515 Type: CA515

Spånryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Spånryder	PH
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning