

**Garant****Flapskive speed CER, flad, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565234 40
GTIN	4062406159276
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.
- Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
- Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
- Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).
- Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.

**speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

**Anvendelse:**

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	flad
Korn	40

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
slibeaktiv, kølende belægning	ja
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		