

Garant**Flapskive speed CER, flad, Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565235 80
GTIN	4062406159337
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.**
- **Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.**
- **Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.**
- **Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).**
- **Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.**

speed - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	flad
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	80
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
slibeaktiv, kølende belægning	ja
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		