

**HOLEX****Flapskive long life ZA, konisk, Ø 178 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565287 60
GTIN	4062406159528
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

**long life** - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

**Anvendelse:**

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	178 mm
Formbeskrivelse	skrå
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 178 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		