

HOLEX**Flapskive long life ZA, konisk, Ø 178 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 565287 40 |
| GTIN | 4062406159511 |
| Artikelklasse | 52M |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.**Anvendelse:**

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Skive-Ø | 178 mm |
| Formbeskrivelse | skrå |
| Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 178 mm |
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |