



## Flapskive speed ZA, flad, Ø 115 mm, Korn: 120



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565294 120
GTIN	4062406159603
Artikelklasse	52M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  - Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  - Universelt egnet til stål og INOX.
  - Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.
- speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

#### Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	flad
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		