

**DC.T 11T308, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T308 CA515 Type: CA515

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	GK
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning