

**DC.T 11T304, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 390 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	HQ
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 390 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning