

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252015 CA515  |
| GTIN                | 4960664678853 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

WNMG 080408 Wiper CA515 Type: CA515

Spånryder: WP

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Primær anvendelse                        | P               |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Spånryder                                | WP              |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm          |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2 mm      |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 435 m/min  |
| Tilspænding $f$                          | 0,07 - 0,3 mm/o |
| Type                                     | CA515           |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408                   |
| Antal skift/skær           | 6                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |