

**DC.T 11T302, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T302 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 390 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Spånbryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 390 m/min

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning