

**CC.T 09T302, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T302 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Spånbryder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning