


Lukket antiskridmåtte 10-m-rulle, Dybde: 750mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	951908 750
GTIN	4063104000440
Artikelklasse	96M

Beskrivelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

Teknisk beskrivelse

Længde	10000 mm
Dybde	750 mm
Udførelse	Metervare
Producentbetegnelse	T-Tec skridsikring, rulle 0,75 x 10 m
Tykkelse	2,5 mm
Produkttype	Skridsikker måtte

