

**CCMT 060202, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Spånbrøder	GK
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning