



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 21 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637716 6
GTIN	3662424005206
Artikelklasse	63V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. DIN 3122 / 3123; **toppe** iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Støvbeskyttet **reverserbar skralde med teleskopfunktion**. Kan trækkes ud fra 264 – 397 mm længde i 8 trin.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M32.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 17 stk. istr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Vinkelforlænger: 1 stk. 8°; 130 mm

Forlænger: 1 stk. 250 mm

Kardanled: 1 stk.

Skralde: 1 stk.

Opbevaring i: Kunststofboks med holdefunktion

Højde: 58 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-32 mm

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Antal dele	21

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-32 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Emballage	kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke
Længde	340 mm
Bredde	180 mm
Højde	58 mm
Produkttype	Topnøgle