

## Åben antiskridmåtte 10-m-rulle, Dybde: 1200mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 951907 1200   |
| GTIN                | 4260386324756 |
| Artikelklasse       | 96M           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

**Anvendelse:**

Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

**Norm:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Bemærk:**

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

### Teknisk beskrivelse

|                     |   |
|---------------------|---|
| Længde              | 10000 mm                                    |
| Dybde               | 1200 mm                                     |
| Producentbetegnelse | Exact skridsikringsmåtte, rulle 1,20 x 10 m |
| Tykkelse            | 2 – 3 mm                                    |
| Produkttype         | Skridsikker måtte                           |

