



## Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 77,7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

#### Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

### Teknisk beskrivelse

H	45,5 mm
H <sub>1</sub>	37,6 mm
D <sub>2</sub> mindste spænde-Ø	29,3 mm
Spændekraft	44,5 kN
Udv. Ø D <sub>1</sub>	77,7 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/92,5

Ø D <sub>3</sub>	M 16
Udvendig Ø D	107,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	280 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn