



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 103mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 370015 103 |
| GTIN | 4046368384501 |
| Artikelklasse | 37M |

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|----------|
| Ø D ₃ | M 16 |
| H ₁ | 37,6 mm |
| Udvendig Ø D | 132,9 mm |
| Spændekraft | 44,5 kN |
| H | 45,5 mm |
| Ø D ₄ | M 6/118 |

| | |
|--|------------|
| Udv. \varnothing D ₁ | 103 mm |
| D ₂ mindste spænde- \varnothing | 29,3 mm |
| Maks. tilspændingsmoment | 280 Nm |
| maks. spændestrækning | 0,38 mm |
| Tolerance, udv. \varnothing | h9 |
| Produkttype | Spændedorn |