



## Dobbelt kilespænder, Gevind M: M4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370010 M4
GTIN	4046368870509
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Aluminiumprofil med stålkele inklusive skrue.
- Pladsbesparende flerdelt opspænding.

#### Anvendelse:

Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.

### Teknisk beskrivelse

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Gevind M	M4
Højde, H <sub>2</sub>	5,6 mm
passer til indvendig sekskant str.	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Spændekraft	2,2 kN
Maks. spredetræk	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Maks. tilspændingsmoment	3,4 Nm
Længde L	15,9 mm

Højde H	14,5 mm
Bredde B	12,3 mm
Produkttype	Kilespænder