



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 12,4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

D ₂ mindste spænde-Ø	7,2 mm
Spændekraft	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Udvendig Ø D	29,72 mm

Udv. \varnothing D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
Maks. tilspændingsmoment	5 Nm
maks. spændestrækning	0,25 mm
Tolerance, udv. \varnothing	h9
Produkttype	Spændedorn