



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 20
GTIN	4046368381500
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	M 8
Udv. Ø D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Spændekraft	11,1 kN
H ₁	19 mm

D ₂ mindste spænde-Ø	13,5 mm
Udvendig Ø D	37,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	34 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn