



## Dobbelt kilespænder, Gevind M: M8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370010 M8
GTIN	4046368871001
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Aluminiumprofil med stålpile inklusive skrue.
- Pladsbesparende flerdelt opspænding.

#### Anvendelse:

Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.

### Teknisk beskrivelse

H <sub>1</sub>	25,4 mm
passer til indvendig sekskant str.	6 mm
Højde, H <sub>2</sub>	12,7 mm
B <sub>2</sub>	25,4 mm
Spændekraft	8,9 kN
B <sub>1</sub>	20,8 mm
Gevind M	M8
Maks. spredetræk	26,9 mm
Maks. tilspændingsmoment	14,5 Nm
Længde L	31,7 mm

Højde H	25,9 mm
Bredde B	24,8 mm
Produkttype	Kilespænder