



## Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 35,3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

#### Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	M 12
D <sub>2</sub> mindste spænde-Ø	23 mm
H	31,8 mm
H <sub>1</sub>	25,4 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	35,3 mm
Udvendig Ø D	56 mm

Spændekraft	26,3 kN
Ø D <sub>4</sub>	M 4/45,5
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn