



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 51,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

D ₂ mindste spænde-Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Udv. Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Spændekraft	44,5 kN
Udvendig Ø D	75,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	280 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn