




## Pitbull-spændeklemme stump, Gevind M: M4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

370030 M4

GTIN

4046368563302

Artikelklasse

37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Klemmestykke inklusive skrue med indvendig sekskant DIN912 med oliebestandig O-ring.
- Sikker, præcis opspænding.
- Små mål, derved færre interferenskonturer.

**Stump kant** til generelle arbejder.

#### Anvendelse:

Ideel til flerdelt opspænding.

### Teknisk beskrivelse

Klemvandring

0,4 mm

Materiale

Stål

Klembredde

12,7 mm

H<sub>1</sub>

4,8 mm

Spændekraft

6,6 kN

B <sub>H9</sub>	12,7 mm
Gevind M	M4
H	9,9 mm
Højde, H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Maks. tilspændingsmoment	5,6 Nm
Produkttype	Anordningsspændesystem