



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 42mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 42
GTIN	4046368383009
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

H ₁	31,8 mm
D ₂ mindste spænde-Ø	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Udvendig Ø D	69,5 mm
Udv. Ø D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Spændekraft	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Maks. tilspændingsmoment	280 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn