



## Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 27
GTIN	4046368382002
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

#### Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	M 10
D <sub>2</sub> mindste spænde-Ø	18 mm
Spændekraft	20 kN
H <sub>1</sub>	22,2 mm
H	28,6 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
Maks. tilspændingsmoment	60 Nm
maks. spændestrækning	0,38 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn